

**HDC 24B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | <a href="#">1214300000</a>                                                                                                                                                                          |
| Tipo        | HDC 24B ADLU                                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)  | 4008190083090                                                                                                                                                                                       |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                                             |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                      |          |                        |             |
|----------------------|----------|------------------------|-------------|
| Posizione verticale  | 47 mm    | Altezza (pollici)      | 1.8504 inch |
| Larghezza            | 99 mm    | Larghezza (pollici)    | 3.8976 inch |
| Altezza di fissaggio | 32 mm    | Larghezza di fissaggio | 130 mm      |
| Peso netto           | 251.68 g |                        |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio di perforazione           |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Diesel                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Refrigerante                   |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Acqua                          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | UV                             |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |
|                    | Sostanza           | Ozono                          |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |

## HDC 24B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati generali

|                               |                          |                                  |                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso     | Superficie                       | Verniciatura a polvere                             |
| Grado di protezione           | IP65, in stato collegato | Nota per classe di protezione    | Classe di protezione con copertura protetta: IP 65 |
| Custodie EMC                  | No                       | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile                              |

## Dimensioni

|                                  |        |                      |       |
|----------------------------------|--------|----------------------|-------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 130 mm | Entrata cavo         | No    |
| Larghezza custodia C             | 43 mm  | Larghezza zoccolo C1 | 47 mm |
| Lunghezza, custodie              | 120 mm | Altezza Custodia B   | 29 mm |
| Altezza Zoccolo B1               | 5 mm   |                      |       |

## Esecuzione

|                                           |                      |                                |                                   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Pressacavi, numero                        | 0                    | Dimensione entrate cavi        | none                              |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte inferiore      | Copertura                      | con coperchio                     |
| Numero entrate cavo laterali              | 0                    | del coperchio                  | con coperchio                     |
| Esecuzione custodia                       | Base passante        | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso     |
| Forma                                     | Standard             | Dimensioni di installazione    | 8                                 |
| Entrata cavo                              | No                   | Tipo                           | Base passante (mont. in feritoia) |
| Versione con gancio                       | Gancio longitudinale | Guarnizione                    | NBR                               |
| Colore (RAL)                              | RAL 7035             | BG                             | 8                                 |
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                   |                                |                                   |


## Nota importante

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Disegni**



## HDC 24B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Custodia XXL, ingresso cavo di lato



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1M50G         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1111150000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248100118              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M   |
|             |                            | 50                                                                    |

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1PG21G        | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1662390000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4008190418915              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG  |
|             |                            | 21                                                                    |

## HDC 24B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1PG29G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662410000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190418939              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1PG21G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662470000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190418991              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21     |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1PG29G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662490000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419011              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29     |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1M32G         | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1786810000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248204052              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32      |
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1M32G         | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1787790000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248205233              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32  |
| Tipo        | HDC 24B TSLU 1M25G         | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1787800000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248205240              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25  |
| Tipo        | HDC 64D TSLU 1M40G         | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1804610000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248267538              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40      |

## Custodia XXL, ingresso cavo in alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## HDC 24B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M50G         | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1111170000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248100125              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50 |

## Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1PG21G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662540000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419066              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1PG29G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662550000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419073              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1PG21G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662610000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419134              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21     |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1PG29G        | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1662630000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190419158              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29     |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M32G         | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1786860000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248204106              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32      |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M25G         | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1786870000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4032248204113              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25      |

## HDC 24B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1M32G         | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1787850000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248205295              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo        | HDC 24B TOLU 1M25G         | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1787860000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248205301              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo        | HDC 64D TOLU 1M40G         | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1983470000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248687916              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40     |