

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo
N. d'ordine	1215910000
Tipo	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Lunghezza	76 mm	Lunghezza (pollici)	2.9921 inch
Peso netto	8.4 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Dimensioni di installazione	4	Colori	bianco, trasparente
Grado di protezione	IP20	Materiale di base	polipropilene
BG	4		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Disegni

