

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Versione | Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo |
| N. d'ordine | 1215910000 |
| Tipo | HDC 10B DC |
| GTIN (EAN) | 4050118000122 |
| CPZ | 20 Pieza |

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 18 mm | Altezza (pollici) | 0.7087 inch |
| Larghezza | 46 mm | Larghezza (pollici) | 1.811 inch |
| Lunghezza | 76 mm | Lunghezza (pollici) | 2.9921 inch |
| Peso netto | 8.4 g | | |

Conformità ambientale del prodottoStato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**Dimensioni di installazione 4 Colori bianco, trasparente
Grado di protezione IP20 Materiale di base polipropilene
BG 4**Classificazioni**ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Disegni

