

HDC 16B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo
N. d'ordine	1215920000
Tipo	HDC 16B DC
GTIN (EAN)	4050118000115
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Lunghezza	96 mm	Lunghezza (pollici)	3.7795 inch
Peso netto	10.9 g		

Conformità ambientale del prodottoStato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**Dimensioni di installazione 6 Colori bianco, trasparente
Grado di protezione IP20 Materiale di base polipropilene
BG 6**Classificazioni**ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Disegni

