

**HDC 16B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo
N. d'ordine	<a href="#">1215920000</a>
Tipo	HDC 16B DC
GTIN (EAN)	4050118000115
CPZ	10 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Lunghezza	96 mm	Lunghezza (pollici)	3.7795 inch
Peso netto	10.9 g		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Dimensioni di installazione	6	Colori	bianco, trasparente
Grado di protezione	IP20	Materiale di base	polipropilene
BG	6		

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Disegni**

