

**HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo
N. d'ordine	<a href="#">1215930000</a>
Tipo	HDC 24B DC
GTIN (EAN)	4050118000207
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Lunghezza	123 mm	Lunghezza (pollici)	4.8425 inch
Peso netto	11.62 g		

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**Dimensioni di installazione 8 Colori bianco, trasparente  
Grado di protezione IP20 Materiale di base polipropilene  
BG 8**Classificazioni**ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943  
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92  
ECLASS 15.0 27-44-02-92

**Disegni**

