



L'utilizzo di giunti isolati assicura una qualità costante e durevole dei collegamenti elettrici.
 Altri vantaggi si presentano nel montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4.6 mm ² , 4.6 mm ² - 6 mm ² , giallo
N. d'ordine	1216230000
Tipo	HBT 6,0 - 4,6 GE
GTIN (EAN)	4050118000337
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 1.8 g**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati tecnici**Descrizione articolo capicorda con lama di
fissaggio isolato**Dimensioni**

Diametro isolamento	6.4 mm	Lunghezza codolo P	17.2 mm
Larghezza codolo B	4.6 mm	Punta gancio X	2.8 mm
Lunghezza L	30.2 mm		

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4.6 mm ²
Sezione di collegamento cavo	4.6 mm ²	Isolamento	PC
Materiale/plastica	PC	Colore d'identificazione	giallo

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	