



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, |
|-------------|---|
| | Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard |
| | • |
| N. d'ordine | <u>1219500000</u> |
| Tipo | HDC 32B ALU |
| GTIN (EAN) | 4008190011826 |
| CPZ | 1 Pieza |

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| logazion | |
|----------|--|
| | |
| | |
| | |

| Omologazioni | 102mm 102mm |
|--------------|-------------|
| G | |
| | |
| | C The US |

| ROHS | Conforme |
|------------------------|-------------|
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202 |

Dimensioni e pesi

| Profondità | 126.6 mm | Profondità (pollici) | 4.9842 inch |
|----------------------|----------|------------------------|-------------|
| Posizione verticale | 38 mm | Altezza (pollici) | 1.4961 inch |
| Larghezza | 120 mm | Larghezza (pollici) | 4.7244 inch |
| Altezza di fissaggio | 65 mm | Larghezza di fissaggio | 110 mm |
| Peso netto | 251 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda | 3647412f |
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Acqua |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | UV |
| | Resistenza chimica | Instabile |
| | Sostanza | Ozono |
| | Resistenza chimica | Instabile |

Data di creazione 03.11.2025 01:36:45 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Dati generali | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | |
| Coppia di serraggio | 2 Nm | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |
| Custodie EMC | No | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Dimensioni | | , | , |
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 110 mm | Larghezza custodia C | 82.5 mm |
| Larghezza zoccolo C1 | 89 mm | Lunghezza, custodie | 94 mm |
| Altezza Custodia B | 38 mm | Altezza Zoccolo B1 | 7 mm |
| Esecuzione | | | |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore | Coppia di serraggio | 2 Nm |
| Esecuzione custodia | Base passante | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso |
| Forma | Standard | Dimensioni di installazione | 10 |
| Tipo | Base passante (mont. in feritoia) | Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Guarnizione | NBR | Colore (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 10 | Adatti per ModuPlug® | Sì |
| Nota importante | | | |
| Informazioni sul prodotto | Durante il montaggio delle | custodie, sincerarsi che la guarnizione p | atta sia correttamente in se |
| Classificazioni | | | |
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| FOLACO 4F O | 07.44.00.00 | | |

27-44-02-02

ECLASS 15.0

3 Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

HDC 32B ALU




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | HDC 32B TOLU 1M32G | Versione |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| N. d'ordine | <u>1788450000</u> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205981 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M |
| | | 32 |
| | | |
| Tipo | HDC 32B TOLU 1PG29G | Versione |
| Tipo N. d'ordine | HDC 32B TOLU 1PG29G 1219300000 | Versione HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| • | | |
| N. d'ordine | <u>1219300000</u> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | HDC 32B TSLU 1M32G | Versione |
|-------------|---------------------|---|
| N. d'ordine | <u>1788420000</u> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205950 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M |
| | | 32 |
| Tipo | HDC 32B TSLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | <u>1667120000</u> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190424329 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 OT | Consistential distriction in the constant of Discoursians automate and DC |
| CFZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG |