


SAI-M23-SE-7-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------------------|---|
| Versione | Connettore per sensori/attuatori |
| N. d'ordine | 1224070000 |
| Tipo | SAI-M23-SE-7-F |
| GTIN (EAN) | 4050118007985 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Ultima data dell'ordine | 2026-12-31T00:00:00+01:00 |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° certificato (UR) E344862

Dimensioni e pesi

Peso netto 9 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS ConformeREACH SVHC Lead 7439-92-1SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Numero di poli | 7 | Codifica | nessuno |
| Superficie dei contatti | dorata | Tipo di collegamento | Calici a saldare |
| Materiale base della custodia | Poliammide termoplastico PA 6, PBT | Materiale dei contatti | Lega di rame e zinco |
| Tensione nominale | 300 V | Corrente nominale | 20 A |
| Cicli di inserimento | > 1000 | Grado di lordura | 3 |
| Genere di contatto | Maschio | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

Disegni

