


**SAI-M23-SE-19-F-PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector
N. d'ordine	<a href="#">1224430000</a>
Tipo	SAI-M23-SE-19-F-PE
GTIN (EAN)	4050118008081
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E344862

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	11.44 g
------------	---------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Numero di poli	19	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Calici a saldare
Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT	Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco
Tensione nominale	100 V	Corrente nominale	8 A
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Genere di contatto	Maschio	Sezione di collegamento, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

