


**SAI-M23-BE-19-F-PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Versione    | Sensor/Actuator plug-in connector |
| N. d'ordine | <a href="#">1224440000</a>        |
| Tipo        | SAI-M23-BE-19-F-PE                |
| GTIN (EAN)  | 4050118008326                     |
| CPZ         | 1 Pieza                           |

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N° certificato (UR)   | E344862                     |

#### Dimensioni e pesi

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 14 g |
|------------|------|

#### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

#### Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                               |                                    |                               |                      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Numero di poli                | 19                                 | Codifica                      | nessuno              |
| Superficie dei contatti       | dorata                             | Tipo di collegamento          | Calici a saldare     |
| Materiale base della custodia | Poliammide termoplastico PA 6, PBT | Materiale dei contatti        | Lega di rame e zinco |
| Tensione nominale             | 100 V                              | Corrente nominale             | 8 A                  |
| Cicli di inserimento          | > 1000                             | Grado di lordura              | 3                    |
| Genere di contatto            | Femmina                            | Sezione di collegamento, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento, min. | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                               |                      |

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

