


SAI-M23-BE-17-F-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector
N. d'ordine	1224660000
Tipo	SAI-M23-BE-17-F-G
GTIN (EAN)	4050118008357
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E344862

Dimensioni e pesi

Peso netto	13 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	17	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Calici a saldare
Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT	Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco
Tensione nominale	160 V	Corrente nominale	8 A
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Genere di contatto	Femmina	Sezione di collegamento, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento, min.	0.08 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Disegni

