

SAI-M23-SE-9-F-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Versione | Sensor/Actuator plug-in connector |
| N. d'ordine | 1224730000 |
| Tipo | SAI-M23-SE-9-F-G |
| GTIN (EAN) | 4050118008395 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E344862

Dimensioni e pesi

Peso netto 5 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Numero di poli | 9 | Codifica | nessuno |
| Superficie dei contatti | dorata | Tipo di collegamento | Calici a saldare |
| Materiale base della custodia | Poliammide termoplastico PA 6, PBT | Materiale dei contatti | Lega di rame e zinco |
| Tensione nominale | 200 V | Corrente nominale | 8 A |
| Cicli di inserimento | > 1000 | Grado di lordura | 3 |
| Genere di contatto | Maschio | Sezione di collegamento, max. | 1.5 mm ² |
| Sezione di collegamento, min. | 0.08 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

Disegni

