CRIMPFIX L PZ3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automatic stripper and crimper	
N. d'ordine	<u>1243790000</u>	
Tipo	CRIMPFIX L PZ3	
GTIN (EAN)	4050118031966	
CPZ	1 Pieza	



CRIMPFIX L PZ3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazior	

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12.9921 inch
Posizione verticale	460 mm	Altezza (pollici)	18.1102 inch
Larghezza	390 mm	Larghezza (pollici)	15.3543 inch
Peso netto	34000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 1 s	Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²
Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²	Lunghezza di crimpatura	8 mm
Materiali di consumo	capicorda sciolti	Lunghezza dei terminali	14 mm
Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Versione catalogo / Disegni