## **SM 19/42 K MC SDR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Come da figura

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e TélémécaniquePer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 19 x 42 mm,
	su richiesta cliente
N. d'ordine	<u>1248560000</u>
Tipo	SM 19/42 K MC SDR
GTIN (EAN)	4050118038873
CPZ	8 Pieza

1



# **SM 19/42 K MC SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omo	loga	zio	ni

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0.748 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Peso netto	2.38 g		

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.022 kg CO2 eq.

## Dati generali

Versione	autoadesivo		
Larghezza	42 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego,	60 °C		
max.			
Campo delle temperature di impiego,	-40 °C		
min.			
Colori	su richiesta cliente		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO		
Numero di marcatori per unità di	Forma di fornitura MultiCard		
imballaggio			
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
Numero di marcatori per combinazione	e 1 MultiCard = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-4060 °C		

#### Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 09.11.2025 02:56:24 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



## **SM 19/42 K MC SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

Esempio d'uso