

KLBUE 10-20 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura
N. d'ordine	1252510000
Tipo	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
CPZ	10 Pieza

KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	50.5 mm	Altezza (pollici)	1.9882 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0.9842 inch
Peso netto	36.9 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.097 kg CO2 eq.	

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	TS 35	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Guida equipaggiata	TS 35
--------------------------------	----	--------------------	-------

Dati dei materiali

Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	None
--------	---------	-------------------------------	------

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	20 mm ²
----------------------------	--------------------

Generale

Istruzioni di montaggio	TS 35	Guida equipaggiata	TS 35
-------------------------	-------	--------------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	26 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	20 mm
Diametro del cavo, min.	10 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	20 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	10 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		