

**KLBU 4-13.5 FM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura
N. d'ordine	<a href="#">1252520000</a>
Tipo	KLBU 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
CPZ	10 Pieza

**KLBUE 4-13.5 FM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	31.5 mm	Profondità (pollici)	1.2402 inch
Posizione verticale	50.5 mm	Altezza (pollici)	1.9882 inch
Larghezza	20.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8071 inch
Peso netto	21.94 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.107 kg CO2 eq.

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	TS 35	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	innestabile		

**Dati caratteristici del sistema**

Piastra terminale (necessaria)	No	Guida equipaggiata	TS 35
--------------------------------	----	--------------------	-------

**Dati dei materiali**

Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	None
--------	---------	-------------------------------	------

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	10 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	TS 35	Guida equipaggiata	TS 35
-------------------------	-------	--------------------	-------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	13.5 mm
Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	4 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		