

KLBUE 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura
N. d'ordine	1252540000
Tipo	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
CPZ	10 Pieza

KLBU-E 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	64 mm	Profondità (pollici)	2.5197 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	34.5 mm	Larghezza (pollici)	1.3583 inch
Larghezza di fissaggio	33.5 mm	Peso netto	91.4 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.226 kg CO2 eq.

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16 mm	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	Vite		

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Guida equipaggiata	TS 27
--------------------------------	----	--------------------	-------

Dati dei materiali

Colori	grigio	Classe d'infiammabilità UL 94	None
--------	--------	-------------------------------	------

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	32 mm ²
----------------------------	--------------------

Generale

Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16 mm	Guida equipaggiata	TS 27
-------------------------	------------------------------	--------------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	32 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	32 mm
Diametro del cavo, min.	15 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	32 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	15 mm ²		

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		