

**KLBUE 10-20 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
N. d'ordine	<a href="#">1252550000</a>
Tipo	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	39.5 mm	Profondità (pollici)	1.5551 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1.0236 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza di fissaggio	24 mm	Peso netto	43.3 g

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.097 kg CO2 eq.	

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	Vite

## Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Guida equipaggiata	TS 27
--------------------------------	----	--------------------	-------

## Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	20 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	25.00 mm
-----------------	----------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	TS 27
-------------------------	-------------------	--------------------	-------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	26 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	20 mm
Diametro del cavo, min.	10 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	20 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	10 mm <sup>2</sup>		

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		