

**DOHA KTB A4 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento
N. d'ordine	<a href="#">1252730000</a>
Tipo	DOHA KTB A4 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045383
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7.874 inch
Larghezza	240 mm	Larghezza (pollici)	9.4488 inch
Altezza di fissaggio	133 mm	Peso netto	436 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Superficie	specchio lucidato
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304)	Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio

## Dati generali Accessori

Spessore materiale	1 mm	Superficie	specchio lucidato
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304)	Altezza di fissaggio	133 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		