

## DESC M6X14 KTB SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti-pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti-pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: 18 mm, Larghezza: 14 mm, Profondità: 14 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento
N. d'ordine	<a href="#">1253230000</a>
Tipo	DESC M6X14 KTB SET
GTIN (EAN)	4050118045734
CPZ	1 Pieza

## DESC M6X14 KTB SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	14 mm	Profondità (pollici)	0.5512 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0.5512 inch
Peso netto	107 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## PE70 Dati Generali

Superficie	non trattato	Materiale di base	Acciaio, inossidabile
------------	--------------	-------------------	-----------------------

## Dati generali Accessori

Superficie	non trattato	Materiale di base	Acciaio, inossidabile
------------	--------------	-------------------	-----------------------

## Nota importante

Informazioni sul prodotto	confezione (PU) = 20 pezzi, sufficienti per 10 fissaggi
---------------------------	---

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		