


CH20M17 S PPP BK 2010**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

L'elemento laterale della custodia CH20M vi offre l'opzione di una struttura individuale che può essere adattata in modo flessibile alle vostre esigenze. Un vantaggio particolarmente pratico è che gli slot non richiesti possono essere semplicemente chiusi con coperture. Questo assicura non solo un aspetto pulito e ordinato, ma protegge anche dalla polvere e da altre influenze ambientali. Sfrutate i vantaggi della versatilità della custodia CH20M per realizzare i vostri progetti in modo efficiente e secondo le vostre idee!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Elemento laterale, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Elemento laterale, Larghezza: 17.5 mm |
| N. d'ordine | 1254170000 |
| Tipo | CH20M17 S PPP BK 2010 |
| GTIN (EAN) | 4050118046953 |
| CPZ | 12 Pieza |

CH20M17 S PPP BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 105.5 mm | Profondità (pollici) | 4.1535 inch |
| Posizione verticale | 22.8 mm | Altezza (pollici) | 0.8976 inch |
| Larghezza | 17.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.689 inch |
| Peso netto | 10.75 g | | |

Temperature

| | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -25 °C...85 °C | Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
| Umidità | 5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati del materiale

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Materiale isolante | PA 66 GF 30 |
| Gruppo materiali isolanti | I | Superficie | non trattato |
| Materiale di base | Plastica | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI |

Dati generali

| | | | |
|-----------------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Colori | nero | Grado di protezione | IP20 installato |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 9011 | Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati | CH20M17 B BK/OR 2010 |
| Colabilità | No | | |

Caratteristiche del componente

| | | | |
|---|----|--|---|
| Apertura integrata come preparazione per porta funzionale | No | Numero di poli, max. | 9 |
| Numero di aperture di ventilazione | 0 | Numero di prese per connettori femmina | 3 |
| Numero di livelli di collegamento | 3 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Disegni

www.weidmueller.com


Illustrazione del prodotto



Illustrazione del prodotto



Disegno quotato



CH20M17 S PPP BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

CH20M AD SHL 5.00/03 - Coperchio elemento laterale per CH20M17



Soluzioni a prova di futuro per l'elettronica industriale per il montaggio nel quadro elettrico
Le custodie per componenti elettrici sono fondamentali per l'integrazione degli assiemi elettronici nel quadro elettrico. Proteggono i componenti sensibili e assicurano connessioni affidabili. Grazie a materiali di alta qualità, offrono soluzioni a lungo termine per le applicazioni industriali.

I vostri vantaggi:

Flessibilità: soluzioni scalabili per diversi requisiti
Sicurezza: design robusto per proteggere la vostra elettronica

Efficienza: installazione semplice e tecnologia di collegamento ottimizzata

Soluzioni di custodie per ogni applicazione:
il nostro portafoglio comprende custodie modulari (ad es. CH20M), custodie piccole progettate per applicazioni di controllo, conversione del segnale e sicurezza. Queste custodie offrono design personalizzabili, facilità di installazione ed elevate capacità di connessione.

Personalizzazione:

oltre alle soluzioni standard, offriamo la personalizzazione del design, del colore e della stampa. Il Weidmüller Configurator consente un design individuale.

Il nostro servizio:

offriamo una consulenza esperta e un supporto tecnico per i vostri progetti. Nell'area di download troverete dati CAD, schede dati e istruzioni per l'installazione per un'integrazione efficiente.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | CH20M AD SHL 5.00/03 AG... | Versione |
| N. d'ordine | 2554740000 | Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio |
| GTIN (EAN) | 4050118564792 | agata, Copertura elemento laterale, Larghezza: 17.5 mm |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | CH20M AD SHL 5.00/03 BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1254110000 | Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, |
| GTIN (EAN) | 4050118046922 | Copertura elemento laterale, Larghezza: 17.5 mm |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | CH20M AD SHL 5.00/03 LG... | Versione |
| N. d'ordine | 1529540000 | Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M Grigio |
| GTIN (EAN) | 4050118334418 | chiaro, Copertura elemento laterale, Larghezza: 17.5 mm |
| CPZ | 50 ST | |