

GWHUE M3 WTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Bussola di collegamento (Morsetto), se avvitato, Larghezza: 6 mm, Posizione verticale: 6 mm, Profondità: 13.3 mm, Numero di poli: 1, rame - zinco
N. d'ordine	1255010000
Tipo	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
CPZ	50 Pieza

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	13.3 mm	Profondità (pollici)	0.5236 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Diametro	3.2 mm	Peso netto	2.19 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------	-------------

Dati dei materiali

Materiale di base	rame - zinco
-------------------	--------------

Dimensioni

Diametro	3.2 mm
----------	--------

Generale

Numero di poli	1
----------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		