

**ADAPS M20-M25-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli adattatori della serie ADAP garantiscono flessibilità e versatilità per il riempimento di ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ADAP (adattatore Klippon per zone Ex), Adattatore, dritto, M 20 ,M 25, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<a href="#">1261930000</a>
Tipo	ADAPS M20-M25-W
GTIN (EAN)	4050118092974
CPZ	16 Pieza

**ADAPS M20-M25-W**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Omologazioni**

Omologazioni


 ROHS Conforme
**Dimensioni e pesi**

Larghezza	33 mm	Larghezza (pollici)	1.2992 inch
Lunghezza	39 mm	Lunghezza (pollici)	1.5354 inch
Peso netto	75 g		

**Temperature**

 Temperatura d'esercizio -50 °C...120 °C
**Conformità ambientale del prodotto**

 Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%
**Dati Generali**

Diametro cavo, esterno, max.	14 mm	Diametro cavo, esterno, min.	1 mm
O-ring	Silicone	Coppia di serraggio	40 Nm
Silicone	Sì	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	esente da alogeni	Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Apertura della chiave 1	30 mm	Grado di protezione	IP66
Pressacavo	M 20	Materiale di base	Acciaio inox 1.4404
Filettatura (esterna)	M 20	Filettatura (interna)	M 25
Lunghezza filettatura	16 mm	Protezione d'accensione	Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e
Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio		

**Numeri certificati pressacavo**

Identificazione	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069
N° certificato (IECEX)	IECEXTPS 16.0004X		

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

**ADAPS M20-M25-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Guarnizione piatta in nylon - GWDR**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	GWDR M20-W	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1185610000</a>	in stato chiuso, M 20, Nylon 6	
GTIN (EAN)	4050118078305		
CPZ	100 ST		

**Dadi in acciaio inox, finitura naturale**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SKMUS M20-W	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1185690000</a>	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 20, 2.2 mm,	
GTIN (EAN)	4050118233742	Acciaio inox 1.4404	
CPZ	240 ST		