


**BZT PRV16 BL 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie P, Supporto per siglatura, blu, Numero di piani: 16, TS 35 x 15
N. d'ordine	<a href="#">1267930000</a>
Tipo	BZT PRV16 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248112562
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	113.4 mm	Profondità (pollici)	4.4646 inch
Posizione verticale	225 mm	Altezza (pollici)	8.8582 inch
Larghezza	10.2 mm	Larghezza (pollici)	0.4016 inch
Peso netto	53.35 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Numero di piani	16
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Guida equipaggiata	TS 35 x 15

## Dati dei materiali

Materiale di base	policarbonato	Colori	blu
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

## Generale

Guida equipaggiata	TS 35 x 15
--------------------	------------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	32
------------------------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		