



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<u>1271240000</u>
Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060027
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			ı	
Peso netto	32.2 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C	
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w	t%		
Dati generali				
Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC	
Descrizione articolo	Variante 4	Cablaggio	TIA-568B	
Colori	nero	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	
Diametro isolamento, min.	0.85 mm	Diametro isolamento, max.	1.6 mm	
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel	
Diametro di collegamento, rigido	0.40.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24AWG 22	
Diametro di collegamento, flessibile	0.480.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 26AWG 22 (AWG)		
Classificazione MICE M	M3	Classificazione MICE I	13	
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3	
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm	
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP67	
Cicli di inserimento	750	Possibilità di ricollegamento	≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)	
Proprietà elettriche				
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	
Standard generali	= 1000 V NO/ BO	Trigidità diciottifica contatto contatto	= 1000 V /10/20	
			<u>'</u>	
Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	Linee guida per l'installazione PROFINET	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90	
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90	
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90	
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90	
ECLASS 15.0	27-44-03-90	· -		

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 IE-PP-V04P
 Versione

 N. d'ordine
 1963890000
 Calotta protez. p. cust. connett.

 GTIN (EAN)
 4032248646319

 CPZ
 10 ST

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	

Data di creazione 07.11.2025 07:00:41 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensile di compressione



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PWZ RJ45	Versione
N. d'ordine	<u>1118040000</u>	Utensili di compressione
GTIN (EAN)	4032248899197	
CP7	1 ST	

Versione catalogo / Disegni 5