

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1271250000
Tipo	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
CPZ	10 Pieza

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	92.7 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Colori	nero	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Diametro isolamento, min.	0.85 mm	Diametro isolamento, max.	1.6 mm
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 26...AWG 22 (AWG)	AWG 24...AWG 22
Classificazione MICE M	M3	Classificazione MICE I	I3
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	12 mm
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750	Possibilità di ricollegamento	≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------------	----------------	--	----------------

Standard generali


Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	Linee guida per l'installazione PROFINET
---	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegni

Disegno quotato



IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipò	IE-PP-V05M	Versione
N. d'ordine	1968920000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248692668	
CPZ	10 ST	