



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Cacciavite
N. d'ordine	1274730000
Tipo	SDIK PZ1 SL
GTIN (EAN)	4050118073225
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2021-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	SDIK SLIM PZ1 X 80

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	191 mm	Larghezza (pollici)	7.5197 inch
Diametro	30 mm	Peso netto	62 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Pozidriv, grandezza 1, SlimLine
----------------------	--

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Pozidrive	Grandezza	1
Lunghezza della lama	80 mm	Dimensione lama (a croce)	Gr. PZ1

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Disegni

Esempio d'uso

