

PEBZ M10 BR SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bulloni di messa a terra da scambiare come componente completo in due versioni: ottone e acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Perni di messa a terra, altro, Posizione verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale di base: Ottone
N. d'ordine	1277220000
Tipo	PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN)	4050118067019
CPZ	1 Pieza

PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	48.7 mm	Profondità (pollici)	1.9173 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0.8268 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0.8268 inch
Peso netto	62 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

PE70 Dati Generali

Materiale di base Ottone

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		