

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Boccia a crimpare sostitutiva, IP20
N. d'ordine	<a href="#">1278420000</a>
Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
CPZ	100 Pieza

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	26.5 mm	Profondità (pollici)	1.0433 inch
Posizione verticale	5.8 mm	Altezza (pollici)	0.2283 inch
Peso netto	1.95 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di posa	Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Dati generali

Descrizione articolo	Boccola a crimpare sostitutiva	Colori	altro
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.
Diametro guaina, max.	3.6 mm	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	1000	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Forza di estrazione del cavo, min.	100 N
Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco	Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile
Materiale ghiera	Zalpacca	Materiale calotta antipolvere	TPE
Diametro filo singolo, max.	2.2 mm	Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-24
--------------------	--------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Set di crimpatura



Set di crimpatura

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TOOL SET IE-POF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208930000</a>	Pinza crimpatrice: HTX-IE-POF, Utensile spellafili: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
CPZ	1 ST		

### ...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)



Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTX-IE-POF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208870000</a>	Utensile di compressione	
GTIN (EAN)	4032248990269		
CPZ	1 ST		

### Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1866730000</a>	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti	
GTIN (EAN)	4032248437054		
CPZ	1 ST		

**Forbici**

Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		