

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP67 con custodia |
| N. d'ordine | 1278430000 |
| Tipo | IE-SCRJ-IP67-POF-100 |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 |
| CPZ | 100 Pieza |

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 26.5 mm | Profondità (pollici) | 1.0433 inch |
| Posizione verticale | 5.8 mm | Altezza (pollici) | 0.2283 inch |
| Peso netto | 3 g | | |

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Dati generali

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------|
| Descrizione articolo | Boccola a crimpare sostitutiva | Colori | altro |
| Grado di protezione | IP67 con custodia | Tipo di filo | POF |
| Perdita d'inserzione | ≤ 1,0 dB | Collegamento 1 | SCRJ |
| Collegamento 2 | Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio | Materiale ghiera | Zalpacca |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |