

**Illustrazione del prodotto**

Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Fusibile a filo sottile, Rapido, 6 A, Fusibile piatto tipo C |
| N. d'ordine | <a href="#">1278760000</a>                                   |
| Tipo        | ETA 1170 21 6A   |
| GTIN (EAN)  | 4050118091342  |
| CPZ         | 5 Pieza  |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 51.6 mm | Profondità (pollici) | 2.0315 inch |
| Posizione verticale | 22 mm   | Altezza (pollici)    | 0.8661 inch |
| Larghezza           | 9.8 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.3858 inch |
| Peso netto          | 9.6 g   |                      |             |

### Temperature

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura ambiente                   | -50 °C...75 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C         |  |        |

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Altri dati tecnici

|                         |                   |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di montaggio | innestato |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|

### Dati caratteristici del sistema

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Versione | Elemento fusibile |
|----------|-------------------|

### Dati dei materiali

|        |      |
|--------|------|
| Colori | nero |
|--------|------|

### Dati dimensionamento

|                   |      |                   |     |
|-------------------|------|-------------------|-----|
| Tensione nominale | 28 V | Corrente nominale | 6 A |
|-------------------|------|-------------------|-----|

### Generale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |