

Illustrazione del prodotto

Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 10 A, Fusibile piatto tipo C
N. d'ordine	1278790000
Tipo	ETA 1170 21 10A
GTIN (EAN)	4050118091281
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	51.6 mm	Profondità (pollici)	2.0315 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	9.8 mm	Larghezza (pollici)	0.3858 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Colori	nero
--------	------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	28 V	Corrente nominale	10 A
-------------------	------	-------------------	------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		