Foglio dati

CB 290/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.
• Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
• Conformi a IEC 62275: 2006
• Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 4.5 x 290 mm, poliammide 66, 220 N
N. d'ordine	1278900000
Tipo	CB 290/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190094423
CPZ	100 Pieza

Foglio dati

CB 290/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E317499

Dimensioni e pesi

Profondità	1.4 mm	Profondità (pollici)	0.0551 inch
Posizione verticale	290 mm	Altezza (pollici)	11.4173 inch
Larghezza	4.5 mm	Larghezza (pollici)	0.1772 inch
Peso netto	1.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	80 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	220 N	Diametro fascio, max.	78 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Diametro fascio, min.	3.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Foglio dati

CB 290/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni