



Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, Ritardato, 2 A
N. d'ordine	1278970000
Tipo	ETA 1180 01 2A
GTIN (EAN)	4050118091489
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	52.3 mm	Profondità (pollici)	2.0591 inch
Posizione verticale	24.4 mm	Altezza (pollici)	0.9606 inch
Larghezza	8.2 mm	Larghezza (pollici)	0.3228 inch
Peso netto	10.6 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Tipo di montaggio innestato

Dati caratteristici del sistema

Versione Elemento fusibile

Dati dei materiali

Colori nero

Dati dimensionamento

Tensione nominale 64 V Corrente nominale 2 A

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		