

ETA 1180 01 4A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, 4 A
N. d'ordine	<u>1279020000</u>
Tipo	ETA 1180 01 4A
GTIN (EAN)	4050118091496
CPZ	5 Pieza



ETA 1180 01 4A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

DOLLC	Camfau		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			1
Profondità	52.3 mm	Profondità (nollioi)	2.0591 inch
Posizione verticale	24.4 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	0.9606 inch
Larghezza	8.2 mm	Larghezza (pollici)	0.3228 inch
Peso netto	10.6 g	Larginezza (politer)	0.3220 IIICII
Temperature			,
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Conformità ambientale	del prodotto		<u>'</u>
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
	110 OTTIO Superiori d'O,		
Aaltri dati tecnici			<u> </u>
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
Dati caratteristici del si	stema		
Versione	Elemento fusibile		
	Liemento rusibile		
Dati dei materiali			<u> </u>
Colori	nero		
Dati dimensionamento			,
Tensione nominale	64 V	Corrente nominale	4 A
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni			1
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		

Versione catalogo / Disegni