

CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serratavolo, 6.2 x 8.1 mm, Plastica, 80 N
N. d'ordine	1279200000
Tipo	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008190068820
CPZ	100 Pieza

CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	8.1 mm	Altezza (pollici)	0.3189 inch
Larghezza	6.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2441 inch
Lunghezza	2 mm	Lunghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	0.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...105 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Larghezza max. fascetta serracavo	7.8 mm	Resistente ai raggi UV	Si
Riaprire	No	Versione	per piastra di montaggio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogenici	No
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro del foro di fissaggio	6.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

