

SD FIXING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti-pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm, Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento
N. d'ordine	1285200000
Tipo	SD FIXING SET
GTIN (EAN)	4050118075472
CPZ	1 Pieza

SD FIXING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	16.4 mm	Profondità (pollici)	0.6457 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	12 mm	Larghezza (pollici)	0.4724 inch
Peso netto	35.41 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Superficie non trattato Materiale di base Acciaio, inossidabile

Dati generali Accessori

Superficie non trattato Materiale di base Acciaio, inossidabile

Nota importante

Informazioni sul prodotto confezione (PU) = 20 pezzi, sufficienti per 10 fissaggi

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		