

**TST 2/M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5, Larghezza: 18 mm
N. d'ordine	<a href="#">1286600000</a>
Tipo	TST 2/M5
GTIN (EAN)	4008190144777
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	84 mm	Altezza (pollici)	3.3071 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	25.7 g		

### Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Guide di supporto

Superficie	zincato	Spessore	1.80 mm
Materiale di base	acciaio		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**Accessori****Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0295900000</a>	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
CPZ	50 ST		