

TST 2/M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5, Larghezza: 18 mm
N. d'ordine	1286600000
Tipo	TST 2/M5
GTIN (EAN)	4008190144777
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	84 mm	Altezza (pollici)	3.3071 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	25.7 g		

TemperatureTemperatura ambiente -5 °C...40 °C**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Guide di supporto**

Superficie	zincato	Spessore	1.80 mm
Materiale di base	acciaio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Supporto di montaggio

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione	
N. d'ordine	0295900000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
CPZ	50 ST		