

CBH 19/19 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 19 x 19 mm, Plastica, 80 N
N. d'ordine	1289200000
Tipo	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
CPZ	7500 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0.748 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0.748 inch
Lunghezza	2 mm	Lunghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	0.7 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Larghezza max. fascetta serracavo	3.6 mm	Resistente ai raggi UV	Sì
Riaprire	No	Versione	autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro del foro di fissaggio	4.1 mm

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Numero di borse nel box (pezzi): 75 Numero di articoli nella borsa (pezzi): 100 Un'unità di consegna corrisponde a una quantità di box e possono essere ordinati solo multipli dell'unità di consegna.
---------------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Disegni

Dimensional drawing

