



Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 27 x 27 mm, Plastica, 80 N
N. d'ordine	<a href="#">1289400000</a>
Tipo	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
CPZ	3000 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1.063 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	2 mm	Lunghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	1.7 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Materiale di installazione

Larghezza max. fascetta serracavo	4.8 mm	Resistente ai raggi UV	Sì
Riaprire	No	Versione	autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro del foro di fissaggio	4.8 mm

## Nota importante

Informazioni sul prodotto	Numero di borse nel box (pezzi): 30 Numero di articoli nella borsa (pezzi): 100 Un'unità di consegna corrisponde a una quantità di box e possono essere ordinati solo multipli dell'unità di consegna.
---------------------------	--

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Disegni**

**Disegno quotato**

