

**CBH 27/27 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 27 x 27 mm, Plastica, 80 N
N. d'ordine	<a href="#">1289400000</a>
Tipo	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008190160067
CPZ	100 Pieza

**CBH 27/27 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1.063 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	2 mm	Lunghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	1.7 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Materiale di installazione**

Larghezza max. fascetta serracavo	4.8 mm	Resistente ai raggi UV	Sì
Riaprire	No	Versione	autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogenici	No
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro del foro di fissaggio	4.8 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**CBH 27/27 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**