

# **KABELBINDERZANGE RT-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Miscellaneous tools
N. d'ordine	<u>1296000000</u>
Tipo	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008190029944
CPZ	1 Pieza



# **KABELBINDERZANGE RT-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Spessore della parete, min.	25 mm	Spessore della parete, max.	48 mm
Peso netto	305.9 g		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

#### Materiale di installazione

Larghezza max. fascetta serracavo	4.8 mm	Versione	Utensile da taglio e di serraggio per fascette serracavo in plastica, Forza di serraggio regolabile
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	133 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	30 lbf		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000453	ETIM 7.0	EC000453
ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 9.0	21-04-38-30
ECLASS 9.1	21-04-38-30	ECLASS 10.0	21-04-38-30
ECLASS 11.0	21-04-38-30	ECLASS 12.0	21-04-38-30
ECLASS 13.0	21-04-38-30	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

Versione catalogo / Disegni



# **KABELBINDERZANGE RT-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

