

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Miscellaneous tools
N. d'ordine	1296000000
Tipo	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008 190029944
CPZ	1 Pieza

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Spessore della parete, min.	25 mm	Spessore della parete, max.	48 mm
Peso netto	305.9 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Materiale di installazione

Larghezza max. fascetta serracavo	4.8 mm	Versione	Utensile da taglio e di serraggio per fascette serracavo in plastica, Forza di serraggio regolabile
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	133 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	30 lbf		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

