


IE-BHS-V14M-RJA-45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var. 14
(PROFINET) in metallo, custodia vuota per RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Empty enclosure, Flange, angled
N. d'ordine	1296710000
Tipo	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	54.9 mm	Profondità (pollici)	2.1614 inch
Posizione verticale	52.4 mm	Altezza (pollici)	2.063 inch
Larghezza	24.3 mm	Larghezza (pollici)	0.9567 inch
Peso netto	81.66 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Tipo di montaggio	2 viti, M3 (non in dotazione)	Grado di protezione	IP67

Standard generali


N° Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Sezione di montaggio

