

HDC 32B SBU 2M40G CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| N. d'ordine | 1301990000 |
| Tipo | HDC 32B SBU 2M40G CS |
| GTIN (EAN) | 4050118371543 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profondità | 140 mm | Profondità (pollici) | 5.5118 inch |
| Posizione verticale | 79 mm | Altezza (pollici) | 3.1102 inch |
| Larghezza | 92.5 mm | Larghezza (pollici) | 3.6417 inch |
| Altezza di fissaggio | 67 mm | Larghezza di fissaggio | 112 mm |
| Peso netto | 604 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

Dati generali

| | | | |
|------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |
|------------|------------------------|---------------------|--------------------------|

Dimensioni

| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 112 mm | Entrata cavo | con filettatura |
| Larghezza custodia C | 83 mm | Larghezza zoccolo C1 | 93 mm |
| Lunghezza, custodie | 94 mm | Altezza Custodia B | 79 mm |
| Altezza Zoccolo B1 | 5 mm | | |

Esecuzione

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Pressacavi, numero | 0 | Dimensione entrate cavi | M 40 |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore | Copertura | senza coperchio |
| Coppia di serraggio | 2 Nm | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 2 | Esecuzione custodia | Custodia di base |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma | Standard |
| Dimensioni di installazione | 10 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Custodia di base | Versione con gancio | Gancio trasversale |
| Guarnizione | NBR | Filettatura (interna) | M 40 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 10 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 32B TSBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1666840000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190424046 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 32B TSBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1788400000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205936 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 32B TOBU 1M40G | Versione |
| N. d'ordine | 1221070000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248998180 | IP65, in stato collegato, Custodia connettore, Entrata cavo dall'alto, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40 |

HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 32B TOBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1666870000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190424077 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 32B TOBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1788430000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205967 | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 32B DODQ 4B0 | Versione |
| N. d'ordine | 1165790000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 10, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248964512 | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |

Versione IP68



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M40 - MS 68 | Versione |
| N. d'ordine | 1772250000 | VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 |
| GTIN (EAN) | 4032248129904 | mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| CPZ | 10 ST | min.), ottone, nichelato |

HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M40-1/K68 | Versione |
| N. d'ordine | 1909890000 | VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 40, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248536818 | mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| CPZ | 10 ST | min.), poliammide 6 |