

IE-AD-BHS-V14M-RJA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Adapter
N. d'ordine	1302000000
Tipo	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
CPZ	1 Pieza

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	25.7 mm	Profondità (pollici)	1.0118 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	24.2 mm	Larghezza (pollici)	0.9528 inch
Peso netto	61.53 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali


Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Tipo di montaggio	2 viti, M3 (non in dotazione)	Grado di protezione	IP67

Standard generali

N° Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegni**Sezione di montaggio****Disegno quotato**