

**IE-AD-BHS-V14M-RJA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Adapter
N. d'ordine	<a href="#">1302000000</a>
Tipo	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Profondità	25.7 mm	Profondità (pollici)	1.0118 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	24.2 mm	Larghezza (pollici)	0.9528 inch
Peso netto	61.53 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Tipo di montaggio	2 viti, M3 (non in dotazione)	Grado di protezione	IP67

## Standard generali

N&deg; Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Sezione di montaggio**

**Disegno quotato**

