


Illustrazione del prodotto

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Adattatore a innesto (Morsetto), 24 A, Beige scuro, Wemid
N. d'ordine	1305320000
Tipo	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

Dimensioni e pesi

Profondità	24.6 mm	Profondità (pollici)	0.9685 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	5.1 mm	Larghezza (pollici)	0.2008 inch
Peso netto	5.14 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Lati aperti	destra	Tipo di montaggio	innestabile
-------------	--------	-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	1 collegamento a vite - 1 collegamento ad innesto - 1 collegamento adattatore, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di piani	1	Numero dei punti di serraggio per piano	1
Numero di potenziali per piano	1	Collegamento PE	No

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	2.5 mm ²	Tensione nominale	500 V
Tensione DC nominale	500 V	Corrente nominale	24 A
Corrente con conduttore max.	27 A	Norme	A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.77 W x		Grado di lordura	3

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati dimensionamento secondo CSA

Sezione cavo max (CSA)	12 AWG	Tensione Gr C (CSA)	300 V
Corrente Gr C (CSA)	20 A	N° certificato (CSA)	200039-70001233
Tensione Gr B (CSA)	300 V	Corrente Gr B (CSA)	20 A
Tensione Gr D (CSA)	300 V	Corrente Gr D (CSA)	10 A
Sezione cavo min (CSA)	26 AWG		

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Tensione Gr B (cURus)	300 V
Tensione Gr D (cURus)	300 V	N° certificato (cURus)	E60693
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	26 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Corrente Gr B (cURus)	20 A	Tensione Gr C (cURus)	300 V
Corrente Gr C (cURus)	20 A	Corrente Gr D (cURus)	10 A
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	12 AWG		

Generale

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26
Norme	A norma IEC 60947-7-1		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A4	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Direzione di collegamento	laterale	Coppia di serraggio, max.	0.6 Nm
Coppia di serraggio, min.	0.4 Nm	Lunghezza di spellatura	7 mm
Tipo di collegamento 2	Collegamento ad innesto	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Numero di collegamenti	1	Campo di sezioni, max.	4 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.13 mm ²	Vite di serraggio	M 2,5
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm ² max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min.	
Sezione di collegamento, semirigida, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 2.5N/2 GE	Versione
N. d'ordine	1693800000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 GE	Versione
N. d'ordine	1693810000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 GE	Versione
N. d'ordine	1693820000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 GE	Versione
N. d'ordine	1693830000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 GE	Versione
N. d'ordine	1693840000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 GE	Versione
N. d'ordine	1693850000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 GE	Versione
N. d'ordine	1693860000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 GE	Versione
N. d'ordine	1693870000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 GE	Versione
N. d'ordine	1693880000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 GE	Versione
N. d'ordine	1909000000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
CPZ	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastre terminali e piastre divisorie



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAP WDT 2.5 AT	Versione	
N. d'ordine	1305250000	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 40.75	
GTIN (EAN)	4050118104486	mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì	
CPZ	50 ST		

Spine



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZVR ZP2.5	Versione	
N. d'ordine	1816130000	Serie Z, Gancio di bloccaggio, giallo, 3.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370702		
CPZ	25 ST		
Tipo	KOSF ZT2.5	Versione	
N. d'ordine	1816150000	Serie Z, Elemento di codifica, giallo, 2.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370726		
CPZ	50 ST		
Tipo	ZZE ZP2.5	Versione	
N. d'ordine	1816140000	Serie Z, Fermacavo, giallo, 9.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370719		
CPZ	25 ST		

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione	
N. d'ordine	9008330000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248056286		
CPZ	1 ST		

Spine



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WP 2.5/1AN/1	Versione	
N. d'ordine	1305270000	Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V,	
GTIN (EAN)	4050118104547	Numero di collegamenti: 1, Numero di poli: 1, Larghezza: 6.1 mm	
CPZ	50 ST		
Tipo	WP 2.5/1AN/10	Versione	
N. d'ordine	1305280000	Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V,	
GTIN (EAN)	4050118104530	Numero di collegamenti: 10, Numero di poli: 10, Larghezza: 52 mm	
CPZ	50 ST		

Accessori

neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.


Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
 - Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
 - Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
 - Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, bianco
CPZ	1000 ST	
Tipo	WS 10/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1635000000	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 ST	

Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 2.5N/10 BL	Versione
N. d'ordine	1718070000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 RT	Versione
N. d'ordine	1717980000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 SW	Versione
N. d'ordine	1718160000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
CPZ	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/10 WS	Versione
N. d'ordine	1193340000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 BL	Versione
N. d'ordine	1717990000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 RT	Versione
N. d'ordine	1717900000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 SW	Versione
N. d'ordine	1718080000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 WS	Versione
N. d'ordine	1193260000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 BL	Versione
N. d'ordine	1909140000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 RT	Versione
N. d'ordine	1909110000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 SW	Versione
N. d'ordine	1909130000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 WS	Versione
N. d'ordine	1193350000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 BL	Versione
N. d'ordine	1718000000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 RT	Versione
N. d'ordine	1717910000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 SW	Versione
N. d'ordine	1718090000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 WS	Versione
N. d'ordine	1193270000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
CPZ	60 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/4 BL	Versione
N. d'ordine	1718010000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 RT	Versione
N. d'ordine	1717920000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 SW	Versione
N. d'ordine	1718100000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 WS	Versione
N. d'ordine	1193280000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 BL	Versione
N. d'ordine	1718020000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 RT	Versione
N. d'ordine	1717930000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 SW	Versione
N. d'ordine	1718110000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 WS	Versione
N. d'ordine	1193290000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 BL	Versione
N. d'ordine	1718180000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 GE	Versione
N. d'ordine	1693890000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 RT	Versione
N. d'ordine	1718170000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 SW	Versione
N. d'ordine	1718190000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 BL	Versione
N. d'ordine	1718030000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
CPZ	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/6 RT	Versione
N. d'ordine	1717940000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 SW	Versione
N. d'ordine	1718120000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 WS	Versione
N. d'ordine	1193300000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 BL	Versione
N. d'ordine	1718040000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 RT	Versione
N. d'ordine	1717950000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 SW	Versione
N. d'ordine	1718130000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 WS	Versione
N. d'ordine	1193310000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 BL	Versione
N. d'ordine	1718050000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 RT	Versione
N. d'ordine	1717960000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 SW	Versione
N. d'ordine	1718140000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 WS	Versione
N. d'ordine	1193320000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 BL	Versione
N. d'ordine	1718060000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 SW	Versione
N. d'ordine	1718150000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
CPZ	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/9 WS	Versione
N. d'ordine	1193330000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
CPZ	20 ST	

Spine



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZP 2.5/1AN/1	Versione
N. d'ordine	1815430000	Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto
GTIN (EAN)	4032248370238	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZP 2.5/1AN/10	Versione
N. d'ordine	1815560000	Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto
GTIN (EAN)	4032248342624	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZP 2.5/1AN/QV	Versione
N. d'ordine	1007900000	Serie Z, Inserto, Montaggio diretto
GTIN (EAN)	4032248711277	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZP 2.5/1AN/QV/10	Versione
N. d'ordine	1815280000	Serie Z, Inserto, Beige scuro, Montaggio diretto
GTIN (EAN)	4032248342563	
CPZ	20 ST	

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805490000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	

Accessori

Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione	
N. d'ordine	1805520000	Accessori, Supporto per siglatura	
GTIN (EAN)	4032248270248		
CPZ	100 ST		